




底部充填剂涂布

应用

- 引线框的Ag焊锡膏涂布
- 车载用基板的防湿剂涂布
- UV树脂剂涂布
- 各种电子零件的粘合/接合
- 可进行点、线、面的涂布

最快

333shot/s



高速·高精度飞滴。 大幅缩短生产周期。

非接触式JET“瞄准”


- 可以从下部、侧面、斜向自由自在地全方位涂布。
- 可以对基板的凹凸部、喷嘴无法进入的狭小区域进行涂布。

高速处理，提高生产周期

- 可以不受工件翘曲、个体差异的影响进行涂布。
- 不需要Z轴动作和间隙控制。
- 可以超高速处理微小点的高精度稳定涂布。

减少液剂浪费，降低成本

- 在所需点位涂布所需剂量。



特点


- 搭载Synchro Speed功能。
- 从针筒到液罐的液剂供给方式可供选择。
- 标配温控机构。

规格


名称	非接触式喷射型点胶机 AEROJET
型号	MJET-A-2-4CTR
控制器型号	MJET-4-CTR
点胶方式	喷射方式
控制方式	微机数控方式
适用液体材料	UF剂、Ag 焊锡膏、防湿绝缘剂、UV粘合剂、环氧树脂、 润滑脂、助焊剂等
适用容器	针筒(5~70[mL]用)、压力桶
温度调节范围	MAX:80 °C
点胶模式	定时模式/手动模式、LINE模式/DOT模式
点胶时间设定范围	0.002~9.99999 s
点胶次数设定范围	1~9999
主要功能	喷胶失误检测、Synchro Speed、 RS-232C通信、日英显示切换
频道数	100 CH
输入信号	外部点胶、点胶模式切换、频道切换
输出信号	点胶完成或点胶中、电磁阀驱动、 压力低下、模式状态、电源ON
额定电源及频率	AC100~240 V 50/60 Hz
消耗功率	110 W
适合规格	CE标志 (低电压指令、EMC指令) EU RoHS
头部单元外型尺寸	W91×D91×H180.5mm*
头部单元重量	0.6 kg
控制器外型尺寸	W300×D250×H107 mm
控制器重量	4.0 kg

* 装配PSY-50F时

外型尺寸图



点胶精度图



DISPENSMASTER® FAD5100 机型的搭载示例



安全注意事项
为确保安全, 使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

* 规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。
* 本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、
图片及其他信息, 将其转载到其他商品目录, 或作为电子信息进行发布,
均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社公司已
通过ISO9001质量管理体系和
ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机

武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

CHINA

- 香港** 香港九龍尖沙咀東部科學館道1號 康宏廣場(南座)17樓 1706室
TEL : (852)2620-5799 / FAX : (852)2620-5771
- 上海** 中国上海市闵行区先鋒街525号(金南路55号)A座120室 (邮编201103)
TEL : (86)21-6446-7881 / FAX : (86)21-6446-7882
- 深圳** 深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座702室
TEL : (86)755-8346-6822 / FAX : (86)755-8346-6866
- 天津** 天津市河東区華昌道40号 天津遠洋國際中心B区12F 1206室
TEL : (86)22-5856-2051
- 苏州** 中国江苏省苏州市工业园区旺墩路188号 苏州建屋大厦1010室
TEL : (86)512-6878-4428 / FAX : (86)512-6878-4438

HEAD OFFICE

8-7-4, Shimorenjaku, Mitaka, Tokyo, 181-0013, Japan TEL : (81)422-76-7111 / FAX : (81)422-76-7122

BRANCH

TOKYO, OSAKA, NAGOYA, SENDAI, FUKUOKA, SAITAMA, NAGANO, EAST-KANTO, AKITA, KANAZAWA

<http://www.musashi-engineering.co.jp/chinese/>

KOREA

(902 No. 9 F. #C, Korea Bio Park.) 700, Daewangpangyo-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488, Korea
TEL : (82)31-702-3811 / FAX : (82)31-702-3881

TAIWAN

8F-2, No. 158, Sec. 2, Gongdao 5th Road, Hsinchu, Taiwan 30070
TEL : (886)3-572-9200 / FAX : (886)3-572-9300

SINGAPORE

10 Ubi Crescent #05-24 Ubi Techpark Lobby B Singapore 408564
TEL : (65)6258-2422 / FAX : (65)6258-4844

THAILAND

No.12 Soi Bangna-Trad 25, Bangnanuea, Bangna Bangkok, 10260 Thailand
TEL : (66)2-022-9015 / FAX : (66)2-769-5450

INDONESIA

Jl. MH. Thamrin, Robson Square, Block A-15, Lippo Cikarang, Bekasi 17550,
Java Barat, Indonesia
TEL : (62)21-8990-5005 / FAX : (62)21-8990-5004

GERMANY

Marcel-Breuer-Str. 15, D-80807 Munich, Germany
TEL : (49)89-321996-06 / FAX : (49)89-321996-07