

**NEW**

大容量 容积计量式  
数控点胶机

# MEASURING MASTER MPP-5 Head M


可定量吐出粘度  
变化的液剂。  
压倒性的「吐出精度」。

从微小量到大流量的丰富产品线


提高了错误检出功能,操作性UP

配备生产管理功能<日志管理、自我诊断>


## 点胶应用



CIPG (垫圈)



双液型散热粘合剂



OCR (Fill)

## MPP-5的优势

### ■可连接各种液体容器

可连内胆卡筒(170、340mL)，  
甚至可连接压力罐。

根据使用量和生产情况  
选择容器。

170mL内胆卡筒 | 340mL内胆卡筒 | 连接压力罐



## 双液混合格格




### ■规格

|                  |                                  |                     |                   |                   |                   |                   |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 名 称              | 容积计量式数控点胶机 MEASURING MASTER      |                     |                   |                   |                   |                   |
| 型 号              | MPP-5-H-M                        |                     |                   |                   |                   |                   |
| 点胶方式             | 容积计量式·活塞方式                       |                     |                   |                   |                   |                   |
| 泵组件型号*           | MPP-5-P-M-PU-12-1                | MPP-5-P-M-PU-32-1   | MPP-3-PU-51-1     | MPP-3-PU-51B2-1   | MPP-3-PU-73-1     | MPP-3-PU-73B2-1   |
|                  | MPP-5-P-M-PU-12B1-1              | MPP-5-P-M-PU-32B1-1 | MPP-3-PU-51B1-1   |                   | MPP-3-PU-73B1-1   |                   |
| 送液模块组件型号         | MPP-3-LB(01/02)-1                |                     | MPP-3-LB(01/02)-1 | MPP-3-LB(03/04)-1 | MPP-3-LB(01/02)-1 | MPP-3-LB(03/04)-1 |
| 针嘴盖型号*           | MPP-3-NC(02/03/04/05/06/07/08)-1 |                     |                   |                   |                   |                   |
| 主要功能             | 粘度变化液体材料的定量吐出                    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 吐出量设置范围          | 0.0001~1.2000mL                  | 0.0001~3.2000mL     | 0.0001~5.1000mL   |                   | 0.0001~7.3000mL   |                   |
| 外形尺寸<br>(不含突起部分) | 宽度(W)                            | 68.1mm              |                   |                   |                   |                   |
|                  | 深度(D)                            | 141mm               |                   |                   |                   |                   |
|                  | 高度(H)                            | 408mm               |                   | 391mm             | 408mm             | 391mm             |
| 重 量              | 控制部 约4.6kg / 头部 约2.8kg (不含容器及液剂) |                     |                   |                   |                   |                   |
| 适用液体材料           | 润滑剂、密封胶、UV粘合剂 等                  |                     |                   |                   |                   |                   |
| 适用液体材料粘度         | 1~100,000mPa·s (参考值)             |                     |                   |                   |                   |                   |
| 适用针嘴*            | 敝司产针嘴及针头                         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 液体材料供给容器         | 敝司产内胆卡筒(170~340mL用)              |                     |                   |                   |                   |                   |
| 符合标准             | EU RoHS2、CE认证(低电压指令、EMC指令)       |                     |                   |                   |                   |                   |
| 频道数              | 400CH                            |                     |                   |                   |                   |                   |
| 额定电压及频率          | AC100-240V、50/60Hz               |                     |                   |                   |                   |                   |
| 消费电力             | 75W                              |                     |                   |                   |                   |                   |

\*MPP-3-PU-51B2-1及MPP-3-PU-73B2-1为双液混合涂布用的构成。  
该型号产品不包含针头适配器,因此无法连接针嘴盖及针嘴。

### ■外形尺寸图



#### 安全注意事项

为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

\*规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。

\*本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社总公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机

**武藏高科技株式会社**  
MUSASHI ENGINEERING, INC.

#### HEAD OFFICE

8-7-4, Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo, 181-0013, Japan TEL:(81)422-76-7111 / FAX:(81)422-76-7122

#### BRANCH

TOKYO, OSAKA, NAGOYA, SENDAI, FUKUOKA, SAITAMA, NAGANO, EAST-KANTO, AKITA, KANAZAWA

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 香 港 | 香港九龍尖沙咀東部科學館道1號康宏廣場(南座)17樓1706室<br>TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771    |
| 上 海 | 上海市闵行区申昆路1999号4幢102室<br>TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882           |
| 深 圳 | 深圳市龙岗区坂田街道发路云里智能园3栋1层102单元<br>TEL:(86)755-8346-6822 / FAX:(86)755-8346-6866   |
| 天 津 | 天津市河东区华昌道40号天津远洋国际中心B区A座16F1601室<br>TEL:(86)22-5856-2051                      |
| 苏 州 | 江苏省苏州市工业园区旺墩路188号苏州建屋大厦1010室<br>TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438 |

#### KOREA

(902 No. 9 F. #C, Korea Bio Park.) 700, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488, Korea  
TEL:(82)31-702-3811 / FAX:(82)31-702-3881

#### TAIWAN

8F-2, No. 158, Sec. 2, Gongdao 5th Road, Hsinchu, Taiwan 30070  
TEL:(886)3-572-9200 / FAX:(886)3-572-9300

#### SINGAPORE

10 Ubi Crescent #05-24 Ubi Techpark Lobby B Singapore 408564  
TEL:(65)6258-2422 / FAX:(65)6258-4844

#### THAILAND

No.36 Soi Bangna-Trad25, Bangnanuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
TEL:(66)2-022-9015 / FAX:(66)2-769-5450

#### INDONESIA

Jl. MH. Thamrin, Robson Square, Block A-15, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat, Indonesia  
TEL:(62)21-8990-5005 / FAX:(62)21-8990-5004

#### GERMANY

Marcel-Breuer-Str. 15, D-80807 Munich, Germany  
TEL:(49)89-321996-06 / FAX:(49)89-321996-07

